

Омаслител
MS6N-LOE
Номер на част: 527675

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Пропорционален стандартен омаслител мъгла
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша интегрирана като метален корпус
Работно налягане	1 бар...16 бар
Минимален дебит за функцията на омаслителя	50 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2500 l/min...7200 l/min
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане