

Филтър с активен въглен MS4N-LFX

Номер на част: 527700

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	напълно автоматичен ръчно завъртащ се полуавтоматичен
Конструктивна структура	Филтър с активен въглен
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша интегрирана като метален корпус
Работно налягане	0 бар...14 бар
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	360 l/min
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Температура на флуида	5 °C...30 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.003 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	Активен въглен
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане