


Колектор LRB-1/2-D-7-O-K5-MIDI

Номер на част: 529005

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	директно управляем мембранен регулиращ вентил с непрекъснато захранване с налягане
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване
Индикатор за налягане	G1/4 подготвена
Работно налягане	0.1 MPa...1.6 MPa 1 бар...16 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 бар...7 бар 7.25 psi...101.5 psi
Макс. хистерезис на налягането	0.02 MPa 0.2 бар 2.9 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3800 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	4828 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G3/8
Материал на присъединителната плоча	Цинкова отливка под налягане
Материал контролен елемент	POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане