


Разпределител за плавно покачване на налягането MS6-DL-1/4

Номер на част: 529819

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Начин на задействане	пневматично
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	няма
Конструктивна структура	Седло бутало
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	директно
Захранване с управляващ въздух	външно
Посока на потока	не е реверсивна
Функция на разпределител	2/2
Работно налягане	4 бар...18 бар
b-стойност	0.54
C-стойност	11.22 l/sbar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2800 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	650 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане