

Куплунг
ЕАМС-65-90-15-24
Номер на част: 530940

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	15 mm
Монтажен диаметър 2	24 mm
Размер	65
Номинална дължина	90 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	4500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	417 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	80 Nm
Тегло на продукта	535 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS