

Куплунг тип "бърза връзка" KD2-CK-3

Номер на част: 531621

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	68 l/min...88 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	73.7 l/min...95.4 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	11 g
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 4 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm с холендрова гайка
Материал на холендровата гайка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на пружината	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал сачма	високолегирана стомана, неръждаема
Материал осигурителна пружинна шайба	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото на вентил	Месинг
Материал отблокираща втулка	Месинг, никелиран