

Пръстен уплътнителен OK-3/4

Номер на част: 531775

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	ISO 16030
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Ръчно затягане при RT	да
Номинален въртящ момент на затягане	35 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	1 g
Пневматична връзка	G3/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на упорите	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)