

Електрически цокъл MНАР-PI-1

Номер на част: 532182

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	Кабел клип
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	6 g
Електрическо присъединяване	2-полюсен Куплунг
Диапазон на работното напрежение DC	60 V
Допустим ток	3 A
Дължина на кабела	1 m
Диаметър на кабела	1 mm
Структура на кабела	2 x 0,14 mm ²
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-20 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Материал щекерни контакти	Медна сплав с калаено покритие