



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	20 mm
Височина	62 mm
Дължина	61 mm
Протокол	INTERBUS®
Допълнителни функции	RBST-мост вграден
Тегло на продукта	60 g
Bus-интерфейс	1x 5 пружинни клеми
Допустим диаметър на кабела	5 mm...10 mm
Клас защита	IP65 IP67 в монтирано състояние съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на холендровата гайка	Месинг
Материал на винтовете	Стомана
Материал на уплътненията	NBR