

Щекер
FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B
Номер на част: 532220

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	20 mm
Височина	62 mm
Дължина	61 mm
Протокол	CC-Link®
Тегло на продукта	60 g
Bus-интерфейс	2x 4 пружинни клеми
Указание относно bus-интерфейс	BUS In - BUS Out шлейф
Допустим диаметър на кабела	5 mm...10 mm
Клас защита	IP65 IP67 в монтирано състояние съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на холендровата гайка	Месинг
Материал на винтовете	Стомана
Материал на уплътненията	NBR