

Флексо-куплунг FK-5/16-24

Номер на част: 532704

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	5/16-24 UNF-2B
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	57 g 1.76 oz
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал втулка	Стомана, поцинкована
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на щифта	Циментируема стомана
Материал на сферичната шайба	Циментируема стомана
Материал на гайките	Стомана, поцинкована