

# Филтър с активен въглен LFX-1/8-D-MINI

Номер на част: 532779

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                     | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                             | Mini                                                                     |
| Серия                                              | D                                                                        |
| Монтажно положение                                 | вертикално +/- 5°                                                        |
| Конструктивна структура                            | Филтър с активен въглен<br>Фиброфилтър                                   |
| Защита на обвивката                                | Предпазна метална чаша                                                   |
| Работно налягане                                   | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 бар...16 бар<br>0 psi...232 psi                     |
| Препоръчителен максимален стандартен дебит         | 360 l/min                                                                |
| Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха | 360 l/min                                                                |
| Работен флуид                                      | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:4:2]<br>Инертни газове        |
| Указание за работен/управляващ флуид               | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на лагера                              | -10 °C...60 °C                                                           |
| Клас за чистота на въздуха на изхода               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:4:1]<br>Инертни газове        |
| Температура на флуида                              | 5 °C...30 °C                                                             |
| Съдържание на остатъчно масло                      | 0.003 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| Температура на околната среда                      | -10 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                  | 376 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                | Вграждане проводник<br>със скрепителен ъгъл<br>по избор:                 |
| Пневматична връзка                                 | G1/8                                                                     |
| Пневматична връзка 1                               | Присъединителна плоча<br>G1/8                                            |
| Пневматична връзка 2                               | Присъединителна плоча<br>G1/8                                            |
| Указание за материала                              | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на филтъра                                | Активен въглен<br>Текстил                                                |

| Характеристика     | Стойност                     |
|--------------------|------------------------------|
| Материал на тялото | Цинкова отливка под налягане |
| Материал чаша      | РС                           |