


Филтър с активен въглен LFX-1/2-D-MAXI

Номер на част: 532785

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Филтър с активен въглен Фиброфилтър
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	0 MPa...1.6 MPa 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Препоръчителен максимален стандартен дебит	1100 l/min
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	1100 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Инертни газове
Температура на флуида	5 °C...30 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.003 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1191 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник със скрепителен ъгъл по избор:
Пневматична връзка	G1/2
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча G1/2
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	Активен въглен Текстил

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	РС