



# Фин филтър LFMB-D-MAXI-DA-A

Номер на част: 532816

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                | Стойност                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Серия                                         | D                                                                |
| Размер                                        | Maxi                                                             |
| Конструктивна структура                       | Фиброфилтър                                                      |
| Финоста на филтрация                          | 1 µm                                                             |
| Кондензотделител                              | напълно автоматичен                                              |
| Работно налягане                              | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 бар...12 бар<br>29 psi...174 psi          |
| Работен флуид                                 | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]<br>Инертни газове |
| Клас за чистота на въздуха на изхода          | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:4:3]<br>Инертни газове |
| Ефективност на филтъра                        | 99.99 %                                                          |
| Макс. количество кондензат                    | 80 cm <sup>3</sup>                                               |
| Защита на обвивката                           | Предпазна метална чаша                                           |
| Клас на устойчивост на корозия KBK            | 2 - умерена опасност от корозия                                  |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Температура на флуида                         | 1.5 °C...60 °C                                                   |
| Температура на околната среда                 | -10 °C...60 °C                                                   |
| Температура на лагера                         | -10 °C...60 °C                                                   |
| Ефективност на сепариране на фини частици     | 99 %                                                             |
| Съдържание на остатъчно масло                 | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| Ефективност на сепариране на маслени аерозоли | 90 %                                                             |
| Индикатор за диференциално налягане           | Оптичен дисплей                                                  |
| Начин на закрепване                           | Вграждане проводник<br>с принадлежности<br>по избор:             |
| Монтажно положение                            | вертикално +/- 5°                                                |
| Пневматична връзка 1                          | Присъединителна плоча                                            |
| Пневматична връзка 2                          | Присъединителна плоча                                            |
| Материал на тялото                            | Цинкова отливка под налягане                                     |

| Характеристика        | Стойност             |
|-----------------------|----------------------|
| Материал на филтъра   | Боросиликатни влакна |
| Материал чаша         | РС                   |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS  |
| Тегло на продукта     | 1021 g               |