



Микрофилтър LFMA-D-MINI-DA-A

Номер на част: 532840

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	D
Размер	Mini
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Финоста на филтрация	0.01 Em
Кондензотделител	напълно автоматичен
Работно налягане	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Инертни газове
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Инертни газове
Ефективност на филтъра	99.9999 %
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	1.5 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Ефективност на сепариране на фини частици	99995 %
MPPS	0.05 Em
Ефективност на сепариране MPPS	99.95 %
Съдържание на остатъчно масло	0.01 mg/m ³
Ефективност на сепариране на маслени аерозоли	99 %
Индикатор за диференциално налягане	Оптичен дисплей
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна

Характеристика	Стойност
Материал чаша	РС
Указание за материала	Съответствие с RoHS