


# Микрофилтър LFMA-3/8-D-MINI-DA-A

Номер на част: 532855

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                     | Стойност  |
|--|---|
| Серия  | D   |
| Размер   | Mini  |
| Конструктивна структура                            | Фиброфилтър   |
| Финоста на филтрация                               | 0.01 Em   |
| Кондензотделител                                   | напълно автоматичен   |
| Работно налягане                                   | 0.2 МРа...1.2 МРа<br>2 бар...12 бар                               |
| Работен флуид                                      | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]<br>Инертни газове |
| Клас за чистота на въздуха на изхода               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:2]<br>Инертни газове |
| Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха | 450 l/min   |
| Мин. нормален дебит за клас на чистота на въздуха  | 100 l/min   |
| Ефективност на филтъра                             | 99.9999 %   |
| Защита на обвивката                                | Предпазна метална чаша  |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                 | 2 - умерена опасност от корозия                                   |
| Сертификат за LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура на флуида                              | 1.5 °C...60 °C  |
| Температура на околната среда                      | -10 °C...60 °C  |
| Ефективност на сепариране на фини частици          | 99995 %   |
| MPPS   | 0.05 Em   |
| Ефективност на сепариране MPPS                     | 99.95 %   |
| Съдържание на остатъчно масло                      | 0.01 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ефективност на сепариране на маслени аерозоли      | 99 %  |
| Индикатор за диференциално налягане                | Оптичен дисплей   |
| Начин на закрепване                                | Вграждане проводник<br>с принадлежности<br>по избор:              |
| Монтажно положение                                 | вертикално +/- 5°   |
| Пневматична връзка 1                               | G3/8  |
| Пневматична връзка 2                               | G3/8  |

| <b>Характеристика</b> | <b>Стойност</b>              |
|-----------------------|------------------------------|
| Материал на тялото    | Цинкова отливка под налягане |
| Материал на филтъра   | Боросиликатни влакна         |
| Материал чаша         | РС                           |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS          |
| Тегло на продукта     | 368 g                        |