


Филтър комб. LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A

Номер на част: 532880

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финоста на филтрация	0.01 Em
Ефективност на филтъра	99.9999 %
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Макс. количество кондензат	80 ml
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 бар...12 бар 21.75 psi...174 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Инертни газове
Температура на флуида	1.5 °C...60 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.01 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	2362 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC