

Патрон за микрофилтър MS6-LFM-A

Номер на част: 532909

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Въз основа на стандарт	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Серия	MS
Финост на филтрация	0.01 Em
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	900 l/min
Мин. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	135 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Инертни газове
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Степент на фракционно отделяне (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 Em
Ефективност на сепариране MPPS	99.95 %
Съдържание на остатъчно масло	0.01 mg/m ³