


Капак VMPA-KMS-H

Номер на част: 533198

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	DIN 41652
Честота на свързване	50
Тегло на продукта	71 g
Електрическо присъединяване	Щекери/куплунзи
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	Ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	25
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	3x винт M3
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Контакти за кримпване
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинално работно напрежение AC	3 V
Устойчивост на импулсно напрежение	1 kV
Диаметър на кабела	6 mm...12 mm
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	сив
Материал на холендровата гайка	POLYAMID
Материал на уплътненията	CR NBR
Материал щекерни контакти	Медна сплав със златно покритие