

Съединител QBM-M5-1/8-U-M

Номер на част: 533209

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	0.079 инча
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.095 MPa...1 MPa 0.95 бар...10 бар 13.775 psi...145 psi
Морска класификация	вж. сертификата
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	0.141 oz
Начин на закрепване	Външен шестостен SW8
Пневматична връзка 1	Външна резба M5
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 1/8"
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT
Материал на уплътнението на резбата	NBR
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема