


**Съединител**  
**QB-1/8-5/16-U-M**  
Номер на част: 533217

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                | Стойност                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Размер                                        | Стандартно                                                     |
| Номинален диаметър                            | 0.236 инча                                                     |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка        | Покритие                                                       |
| Конструкция                                   | права форма                                                    |
| Размер на опаковката                          | 10                                                             |
| Работно налягане пълнен температурен диапазон | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 бар...10 бар<br>13.775 psi...145 psi |
| Морска класификация                           | вж. сертификата                                                |
| Работен флуид                                 | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Указание за работен/управляващ флуид          | Възможна работа в омаслено състояние                           |
| Клас на устойчивост на корозия KBK            | 1 - ниска опасност от корозия                                  |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364 зона III                                             |
| Температура на околната среда                 | 0 °C...60 °C                                                   |
| Тегло на продукта                             | 0.519 oz                                                       |
| Начин на закрепване                           | Външен шестостен SW14<br>Вътрешен шестостен SW5                |
| Пневматична връзка 1                          | Външна резба R1/8                                              |
| Пневматична връзка 2                          | за шлаух с външен Ø 5/16"                                      |
| Температура на околната среда по Фаренхайт    | 32 AF...140 AF                                                 |
| Цвят на освобождаващия пръстен                | сив                                                            |
| Указание за материала                         | Съответствие с RoHS                                            |
| Материал на тялото                            | PBT                                                            |
| Материал на уплътнението на резбата           | NBR                                                            |
| Материал на освобождаващия пръстен            | POM                                                            |
| Материал на сегмента скоба за шлаух           | високолегирана стомана, неръждаема                             |