

Т-съединител QBT-1/2-3/8-U-M

Номер на част: 533264

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	0.315 инча
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Покритие
Конструкция	Т-форма
Размер на опаковката	5
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.095 MPa...1 MPa 0.95 бар...10 бар 13.775 psi...145 psi
Морска класификация	вж. сертификата
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	2.06 oz
Начин на закрепване	Външен шестостен SW22
Пневматична връзка 1	Външна резба R1/2
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 3/8"
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT
Материал на уплътнението на резбата	NBR
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема