

Присъединителна плоча VMPA1-IC-AP-1

Номер на част: 533394

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	20.2 mm
Дължина	107.3 mm
Размер на растерната решетка	10.5 mm
Работно налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Маркировка КС	КС-ЕМV
Маркировка за съответствие СЕ (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за ЕМС на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за ЕМС съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	92 g
Електрическо присъединяване	M8 Щекер
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Пневматична връзка 1	M7
Пневматична връзка 2	M7
Пневматична връзка 3	M7
Пневматична връзка 4	M7
Пневматична връзка 5	M7
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане