

Спирален шлаух PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Номер на част: 533463

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работна дължина	2.4 m
Външен Ø	9.5 mm
Дължина на блока	0.889 m
радиус на огъване в зависимост от дебита	50 mm
Вътрешен Ø	6.4 mm
Диаметър на намотката	42 mm
Брой намотки	21
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...15 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	11 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	180 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2	Външна резба G1/4
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 87 +/-3
Материал на присъединителната резба	Месинг никелово покритие
Материал на осигуряването изкълчване	POM
Материал на шлауха	TPE-U(PU)