

Спирален шланг
PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4
Номер на част: 533464

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работна дължина	4.8 m
Външен Ø	9.5 mm
Дължина на блока	1.165 m
радиус на огъване в зависимост от дебита	50 mm
Вътрешен Ø	6.4 mm
Диаметър на намотката	42 mm
Брой намотки	50
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...15 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...60 °C
Тегло на продукта	340 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2	Външна резба G1/4
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 87 +/-3
Материал на присъединителната резба	Месинг никелово покритие
Материал на осигуряването изкълчване	POM
Материал на шланга	TPE-U(PU)