

Спирален шлаух PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Номер на част: 533466

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работна дължина	4.8 m
Външен Ø	11.7 mm
Дължина на блока	1.172 m
радиус на огъване в зависимост от дебита	65 mm
Вътрешен Ø	7.9 mm
Диаметър на намотката	51 mm
Брой намотки	41
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...13 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	12.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	480 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2	Външна резба G3/8
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 87 +/-3
Материал на присъединителната резба	Месинг никелово покритие
Материал на осигуряването изкълчване	POM
Материал на шлауха	TPE-U(PU)