

Спирален шлаух PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Номер на част: 533467

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работна дължина	6 m
Външен Ø	12.4 mm
Дължина на блока	1.317 m
радиус на огъване в зависимост от дебита	65 mm
Вътрешен Ø	8 mm
Диаметър на намотката	51 mm
Брой намотки	53
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 бар...9 бар -13.775 psi...130.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 бар...13 бар -13.775 psi...188.5 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	13 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	560 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2	Външна резба G3/8
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 87 +/-3 D 50 +/-3
Материал на присъединителната резба	Месинг никелово покритие
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на осигуряването изкълчване	POLYAMID
Материал на шлауха	TPE-U(PU)