

Холендрова гайка МСК-РК-9-КД

Номер на част: 533675

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Вътрешна резба M16x1
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	за щекерен нипел с вътрешен Ø 9 mm с холендрова гайка
Материал на холендровата гайка	Алуминиева ковка сплав, с никелово покритие
Указание за материала	Съответствие с RoHS