



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	48 mm
Височина	65 mm
Дължина	16 mm
Начин на закрепване	4-40 UNC-2B
Тегло на продукта	46 g
Vis-интерфейс	Sub-D, 9-полюсен, куплунг
Електрическо присъединяване 1	Куплунг, Sub-D, 9-полюсен
Електрическо присъединяване 2	Клема с винт
Бодова скорост	1 Mbit/s
Допустим диаметър на кабела	8 mm 8 mm
Сечение на връзката	1 mm ²
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Температура на лагера	-25 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Метализирана пластмаса