


Пневмоподготвяща група - комплект MSB6N-3/8-FRC8:J4M1

Номер на част: 534047

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---|--|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Фиксатор на задействането | Въртящ се бутон с вградена ключалка |
| Монтажно положение | вертикално +/- 5° |
| Финост на филтрация | 5 µm |
| Кондензотделител | напълно автоматичен |
| Конструктивна структура | Филтър-регулатор с манометър Пропорционален стандартен омаслител мъгла |
| Функция на регулатор | Исходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток |
| Защита на обвивката | Пластмасова предпазна чаша |
| Индикатор за налягане | с манометър |
| Работно налягане | 1,5 бар...12 бар |
| Диапазон на регулиране на налягането | 0,5 бар...12 бар |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 3400 l/min |
| Работен флуид | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Инертни газове |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на лагера | -10 °C...60 °C |
| Годност за хранителни продукти | вж. Разширена информация за материала |
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:-] |
| Температура на флуида | 5 °C...60 °C |
| Температура на околната среда | 5 °C...60 °C |
| Тегло на продукта | 1495 g |
| Начин на закрепване | с принадлежности |
| Пневматична връзка 1 | 3/8 NPT |
| Пневматична връзка 2 | 3/8 NPT |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |