

## Шумозаглушител

UC-1/8-50

Номер на част: 534219

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Монтажно положение                   | произволно                                     |
| Размер на опаковката                 | 50                                             |
| Работно налягане                     | 0 МПа...1 МПа<br>0 бар...10 бар                |
| Дебит спрямо атмосфера               | 1700 l/min                                     |
| Работен флуид                        | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна работа в омаслено състояние           |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ниво на звуково налягане             | 59 dB(A)                                       |
| Температура на околната среда        | -10 °C...70 °C                                 |
| Тегло на продукта                    | 2.6 g                                          |
| Пневматична връзка                   | G1/8                                           |
| Материал на демпферната вложка       | PE                                             |
| Материал резбова шийка               | PE                                             |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                            |