

Кутия на краен изключвател DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Номер на част: 534474

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Допустим диаметър на кабела	7 mm...13 mm
Въз основа на стандарт	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	кръгла
Монтажно положение	произволно
Устойчивост на късо съединение	не
Функция на превключващ елемент	Превключващо реле
Защита от неправилна полярност	не
Принцип на измерване	механичен/електрически
Индикация за положение на превключване	да
Диапазон на работното напрежение AC	4 V...250 V
Диапазон на работното напрежение DC	4 V...250 V
Консумация на вътрешен ток при работно напрежение	1 mA...5000 A
Напрежение на изолацията	250 V
Макс. изходен ток	5000 mA
Минимален ток при товар	1 mA при 4 V/DC
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Степен на замърсяване	3
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Електрическо присъединяване	Клема с винт
Кабелна връзка	M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на капака на тялото	PC
Материал на цокъла на тялото	ABS+PC
Материал на конзолата	ABS+PC