

Кутия на краен изключвател DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Номер на част: 534475

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Допустим диаметър на кабела	7 mm...13 mm
Въз основа на стандарт	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	кръгла
Монтажно положение	произволно
Устойчивост на късо съединение	със зададен такт
Функция на превключващ елемент	Нормално отворен контакт
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Принцип на измерване	индуктивен
Индикация за положение на превключване	да
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...30 V
Консумация на вътрешен ток при работно напрежение	0 mA...100 mA
Напрежение на изолацията	50 V
Макс. изходен ток	100 mA
Комутационен изход	PNP
Устойчивост на импулсно напрежение	0.5 kV
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Електрическо присъединяване	Клема с винт
Кабелна връзка	M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на капака на тялото	PC
Материал на цокъла на тялото	ABS+PC
Материал на конзолата	ABS+PC