



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	33 mm
Височина	41 mm
Дължина	20 mm
Тегло на продукта	15 g
Спецификация Ethernet кабел	Тип: CAT.5 Диаметър на единично жило: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 фини проводници
Защита от директен и индиректен контакт	PELV
Допустим диаметър на кабела	4 mm...5.4 mm
Клас защита	IP65 IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 % без кондензация
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на винтовете	Стомана
Материал на уплътненията	NBR