

Разпределител MS12-EM

Номер на част: 535031

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	ръчен
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Вид управление	директно
Функция на разпределител	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 бар...20 бар
Припокриване	положително припокриване
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	25000 l/min...32000 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с принадлежности
Монтажно положение	произволно
Посока на потока	не е реверсивна
Тегло на продукта	3900 g
Пневматична връзка 3	G1
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане