


Разклонителен модул MS12-FRM

Номер на част: 535035

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Разклонителен модул
Работно налягане	0 бар...20 бар
Стандартен номинален дебит в основната посока на потока 1->2	25000 l/min...42000 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Пневматична връзка 4	G1
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане