

Филтър с активен въглен MS12-LFX

Номер на част: 535043

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Филтър с активен въглен
Работно налягане	0 бар...20 бар
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	5056 l/min...15190 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	4800 l/min...6000 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Инертни газове
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Температура на флуида	5 °C...30 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.003 mg/m3
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Материал на покритието	POLYAMID
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева ковка сплав
Материал на крепителен винкел	Алуминиева ковка сплав
Материал на контролното прозорче в металния корпус	PC
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	Активен въглен
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на връзката за модули	Алуминиева ковка сплав
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав