

Омаслител
MS12N-LOE
Номер на част: 535044

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Работно налягане	1 бар...16 бар
Минимален дебит за функцията на омаслителя	400 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав