


Вакуум-филтър VAF-PK-3

Номер на част: 535883

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2 mm
Монтажно положение	произволно
Финоста на филтрация	50 µm
Работно налягане	-0.95 бар...0 бар
Указание относно работното налягане	Приложение само в отворени вакуум-системи
Дебит при ниско налягане = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	50.8 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии: Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Тегло на продукта	4 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Пневматична връзка	PK-3 с холендрова гайка
Материал на холендровата гайка	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	Текстил POLYAMID
Материал на тялото	POLYAMID
Годност за импулс за изхвърляне	8 бар