

Фин филтър MS6N-LFM-1/2-BRM-DA

Номер на част: 536853

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|--|
| Серия | MS |
| Размер | 6 |
| Конструктивна структура | Фиброфилтър |
| Финоста на филтрация | 1 µm |
| Кондензотделител | ръчно завъртащ се |
| Работно налягане | 0 MPa...2 MPa 0 бар...20 бар 0 psi...290 psi |
| Работен флуид | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:::4] Инертни газове |
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:::3] |
| Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха | 950 l/min |
| Мин. нормален дебит за клас на чистота на въздуха | 140 l/min |
| Ефективност на филтъра | 99,99 % |
| Макс. количество кондензат | 38 cm ³ |
| Защита на обвивката | Пластмасова предпазна чаша |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Годност за хранителни продукти | вж. Разширена информация за материала |
| Температура на флуида | -10 °C...60 °C |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Температура на лагера | -10 °C...60 °C |
| Ефективност на сепариране на фини частици | 99 % |
| Съдържание на остатъчно масло | 0,5 mg/m ³ |
| Ефективност на сепариране на маслени аерозоли | 90 % |
| Индикатор за диференциално налягане | Оптичен дисплей |
| Начин на закрепване | Вграждане проводник с принадлежности по избор: |
| Монтажно положение | вертикално +/- 5° |
| Пневматична връзка 1 | 1/2 NPT |
| Пневматична връзка 2 | 1/2 NPT |
| Материал на тялото | Алуминиева отливка под налягане |

| Характеристика | Стойност |
|--------------------------|----------------------|
| Материал на филтъра | Боросиликатни влакна |
| Материал чаша | PC |
| Материал на уплътненията | NBR |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Тегло на продукта | 600 g |