


# Разклонителен модул MS4-FRM-1/4-I-Z

Номер на част: 536971

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Монтажно положение                                           | произволно                                                               |
| Конструктивна структура                                      | Разклонителен модул<br>с възвратна функция                               |
| Работно налягане                                             | 0 бар...10 бар                                                           |
| Стандартен номинален дебит в основната посока на потока 1->2 | 1750 l/min                                                               |
| Стандартен номинален дебит извод нагоре                      | 500 l/min                                                                |
| Стандартен номинален дебит извод надолу                      | 500 l/min                                                                |
| Работен флуид                                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове         |
| Указание за работен/управляващ флуид                         | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на лагера                                        | -10 °C...60 °C                                                           |
| Годност за хранителни продукти                               | вж. Разширена информация за материала                                    |
| Температура на флуида                                        | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда                                | -10 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                            | 160 g                                                                    |
| Пневматична връзка 1                                         | G1/4                                                                     |
| Пневматична връзка 2                                         | G1/4                                                                     |
| Пневматична връзка 3                                         | G1/4                                                                     |
| Пневматична връзка 4                                         | G1/4                                                                     |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на тялото                                           | Алуминиева отливка под налягане                                          |