

Връзка за модули MS12-MV

Номер на част: 537134

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	500 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на планката	Алуминиева отливка под налягане
Материал на винтовете	Стомана