

Пневмоподготвяща единица FRC-1/4-DB-7-MINI

Номер на част: 537654

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Ширина	88 mm
Серия	DB
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Филтър-регулатор омаслител
Финост на филтрация	40 Em
Функция на регулатор	с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.15 MPa...1 MPa 1.5 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...7 бар
Входно налягане 1	1.5 бар...10 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.5 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	650 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Инертни газове
разрешени масла	Пневматично масло Festo в опаковка от 1 l Обозначение за поръчка: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Диапазон на вискозитета 32 mm ² /s при 40°C Диапазон на вискозитета 32 mm ² /s (cSt) при 40 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Инертни газове
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	300 g
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с отвор със крепежен ъгъл
Присъединяване на манометър	G1/8
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Материал на уплътненията	NBR
Материал на въртящия бутон	POM
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал чаша	PC