

Въртящ фланец SNCL-12-R3

Номер на част: 537794

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Въз основа на стандарт	ISO 21287
Варианти	Висока антикорозионна защита
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Тегло на продукта	20 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева ковка сплав със защитно покритие
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема