


Вакуум-метър VAM-63-V1/0-R1/4-EN

Номер на част: 537811

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален размер на манометъра	63
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Въз основа на стандарт	DIN EN 837-1
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Покритие
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Диапазон на показанията	-1 бар...0 бар -30 inHg...0 inHg
Скала	Двойна скала bar (външно) inch hg (отвътре)/psi (отвътре)
Работно налягане	-1 бар...0 бар
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Коефициент на постоянно натоварване	0.75
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	83 g
Точност на измерване клас	2,5
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Пневматична връзка	R1/4
Материал резбова шийка	Месинг
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	ABS
Материал контролен прозорец	PS