

Свързващ кабел NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Номер на част: 538226

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	4-40 UNC-2B
Тегло на продукта	910 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг Sub-D, 25-полюсен
Електрическо присъединяване 2	отворен край, 25-жилен
Номинално работно напрежение DC	24 V
Дължина на кабела	5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Мин. радиус на огъване на кабела	105 mm
Диаметър на кабела	10.5 mm
Структура на кабела	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Клас защита	IP65 IP67 в монтирано състояние
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Материал на тялото	PBT
Материал на холендровата гайка	POLYAMID
Материал на уплътненията	TPE-O