

Шумозаглушител UOM-3/8

Номер на част: 538433

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|---|
| Вид на уплътнението на резбовата шийка | без уплътнение |
| Монтажно положение | произволно |
| Конструктивна структура | Шумозаглушител отворен |
| Работно налягане вакуум-генератор | 0 бар...8 бар 0 МПа...0.8 МПа 0 psi...116 psi |
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | 0 °C...60 °C |
| Начин на закрепване | завинтване |
| Тегло на продукта | 22.7 g |
| Пневматична връзка | G3/8 |
| Материал на демпферната вложка | ПУ пяна |
| Материал резбова шийка | РОМ |
| Материал на тялото | РОМ |
| Материал на вътрешна тръба | Алуминиева деформируема сплав |