



# Сензор за дебит SFET-R0005-L-WQ4-D-K3

Специф. Номер: 538534  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Миниатюрен дебитомер за вакуум.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2020. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	C-Tick
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Начална стойност на диапазона на измерване на дебита	-0.05 l/min
Крайна стойност на диапазона на измерване на дебита	0.05 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 2 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Азот
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Време на включване	5 ms
Аналогов изход	1 - 5 V
Линейна грешка, FS	5 %
Повтаряемост на аналоговата стойност, FS	1 %
Товарно съпротивление	> 50 kOhm
обхват на работното напрежение DC	12 ... 24 V
Електрически извод	Кабел
Дължина на кабела	3 m
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	вертикално Хоризонтален
Пневматичен извод	QS-4
Тегло на продукта	25 g
Material housing	PA
Индикация за готовност	LED
Клас на защита	IP40
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение