

Присъединителна плоча VMPA1-FB-AP-4-1-T1

Номер на част: 538657

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	42 mm
Дължина	107.3 mm
Размер на растерната решетка	10.5 mm
Макс. брой места за разпределители	4
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	185 g
Пневматична връзка 2	M7
Пневматична връзка 4	M7
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане