


Разпределител MS6N-EE-3/8-V110-S

Номер на част: 538773

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	електрическо
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Ръчно задействане	с фиксация с бутон
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	предуправляем
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	4 бар...10 бар
С-стойност	22 l/sbar
b-стойност	0,5
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	5500 l/min
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 3,0 VA, задържаща мощност 2,4 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Монтажно положение	произволно
Посока на потока	не е реверсивна
Тегло на продукта	816 g
Пневматична връзка 1	3/8 NPT

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	3/8 NPT
Пневматична връзка 3	G1/2
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Електрическо присъединяване	Форма С Щекер съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане